

圧縮スポンジ

【印刷・製版兼用圧縮スポンジ】



印刷作業や製版作業において、刷版の洗浄などにスポンジは必需品です。刷版の洗浄作業は水とクリーナーを使用して、非画像部であるアルミの砂目から汚れを拭き取るというスポンジには過酷な条件となっています。『アストロ圧縮スポンジ』は耐久性に優れており、インキが付着しにくい、印刷と製版の兼用スポンジです。

【特長】

- ☆ 印刷と製版の兼用ができ、耐溶剤性や耐摩擦性に優れています。
- ☆ スポンジの形状を長く維持します。
- ☆ インキが付着しにくい繊維でできており、インキが付着しても水洗いで落とせます。
- ☆ 刷版へのガム引きのときにゴミが付きません。

【使用方法】

1. 圧縮されたスポンジを水に浸して膨らませます。
2. 水を絞ってクリーナーやガム液などを含ませ、刷版を処理します。
3. 水の中ですすいでスポンジに付いた汚れを落とします。

【取扱い上の注意】

- ★ 必ず水で膨らませてからご使用ください。
- ★ スポンジが裂けてしまうので、水を絞るときにひねらないでください。
- ★ ガム液を含ませたまま乾かすと、固まったガム液が刷版を傷つけますのでご注意ください。
- ★ 機械などに巻込まれないよう、停止してから作業を行ってください。

【製品仕様】

圧縮時 115mm × 32mm × 5mm (使用時 135mm × 90mm × 34mm)



株式
会社

日研化学研究所

名古屋本社 : 052-204-0556
名古屋営業所 : 052-506-7220
福岡営業所 : 092-412-6711

東京支社 : 03-3632-4741
大阪支社 : 06-6577-0851