

ミストクリーン

【WEB 加湿装置用ソフトニング液】



オフセット輪転機は、その乾燥システムからヒートセット方式が採用されており、紙の湿潤性が失われることに起因するトラブルが発生します。一般的にはソフトニング装置により紙へ適度な加湿効果を与えることで、紙折りで背割れやヒジワを防止します。日研化学は、このソフトニング装置で使用する専用製品として『ミストクリーン』を開発いたしました。水への分散が良く低濃度での使用でも十分な効力を発揮でき、均一な微粒子の噴霧が可能となることで紙面への濃度ムラを防ぐことができます。

【特 長】

- ☆ 帯電防止効果に優れ、薬液の持つソフトニング効果により紙揃えが良くなり、背割れやヒジワを防止します。
- ☆ 低濃度でも表面張力が小さく、加湿装置より噴霧されるミストが均一微粒子となり紙面の濃度ムラを防ぎます。
- ☆ キレート剤の働きによりスケール発生によるノズルの詰まりを防止します。

【使用方法】

2～5%の割合で希釈してご使用ください。

【使用上の注意】

- ★ ご使用後は必ず栓をして冷暗所に保管してください。
- ★ 子どもの手の届かない場所に保管してください。
- ★ 溶液が手や衣服に付いた場合は石けんで良く洗い流してください。
- ★ 眼に入った場合は多量の水で洗い、速やかに医師の診察を受けてください。
- ★ 万一飲込んだ場合は無理に吐かせずに速やかに医師の診察を受けてください。

ご使用前に必ず安全データシート（SDS）をお読みください。

【適用法令】

- ・ P R T R 法 … 非該当
- ・ 有 機 則 … 非該当
- ・ 消 防 法 … 非該当

【製品仕様】

10L キューブ



名古屋本社 : 052-204-0556 東京支社 : 03-3632-4741
名古屋営業所 : 052-506-7220 大阪支社 : 06-6577-0851
福岡営業所 : 092-412-6711