

PP クリーン H AD

【連続給水用ピンクマスター・PS 版兼用給湿液】



連続給水機構の印刷機で、ピンクマスターが使用できる給湿液として開発いたしました。「PP クリーン H」の特性であるノンシアンタイプを継承しており、ノンアルコール印刷時も薄く均一な水膜を保ちます。インキの適正乳化をコントロール可能としたことで、より安定した印刷を実現いたします。

【特 長】

☆ ノンシアンタイプです。

☆ I. P. A. の 5 倍以上の特性を持ち、さらに給湿液として優れた不感脂化・バフアー効果により安定した印刷ができます。

【使用方法】

ピンクマスター・PS 版共に 20 ～ 30 倍に希釈して使用してください。

〈ピンクマスター〉

1. 「PP クリーン H」(原液) でエッチングをします。

2. マスターを版胴にセットしスタートします。

(特に大型機では、スタート前に版面が乾いてしまうことがあります。この場合湿し水で版面を濡らしてからスタートしてください)

※このような場合には PP クリーン H の姉妹品「PP クリーン H ウェットィ」でのエッチングをお奨めします。

〈PS 版〉

通常とあり印刷をスタートしてください。

【使用上の注意】

★ ご使用後は必ず栓をして冷暗所に保管してください。

★ 子どもの手の届かない場所に保管してください。

★ 他の薬品や溶剤と混ぜないでください。

ご使用前に必ず安全データシート (SDS) をお読みください。

【適用法令】

- ・ P R T R 法 … 第一種指定化学物質含有
- ・ 有 機 則 … 非該当
- ・ 消 防 法 … 指定可燃物 (可燃性液体類)



火気厳禁



保護手袋着用



保護眼鏡着用

【製品仕様】

1L × 6 本 × 2 / ケース 5L × 4 本 / ケース 10L キューブ

SDSはこちら



株式会社 日研化学研究所

名古屋本社 : 052-204-0556
名古屋営業所 : 052-506-7220
福岡営業所 : 092-412-6711

東京支社 : 03-3632-4741
大阪支社 : 06-6577-0851